

# Schalldämpfer-Erweiterung UOMS-1/4

Teilenummer: 538436

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Befestigungsart	einrastend
Produktgewicht	8.6 g
Werkstoff Dämpfereinsatz	PU-Schaum
Werkstoff Einschraubzapfen	POM
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Innenrohr	Aluminium-Knetlegierung