

# Kondensatablass PWEA-AC-7A

Teilenummer: 538680

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Handhilfsbetätigung	tastend
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	extern elektrisch vollautomatisch
Messgröße	Füllstand
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Bedienelemente	Folientastatur mit Testtaste
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Betriebsdruck	0.8 bar...16 bar
Alarmausgang	kontaktbehaftet
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Nennleistung Kondensatablass	2 VA
Netzfrequenz	50 Hz...60 Hz
Zulassung	C-Tick
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Mediumstemperatur	1 °C...60 °C
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	1 °C...60 °C
Produktgewicht	700 g

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Kondensatableitung	PK-8
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Kondensatbehälter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff