


Mitnehmer FKC-25

Teilenummer: 538715

FESTO

für Linearantrieb DGC-G.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Radialabweichung +/-	2,5 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Kurzzeitige maximale zulässige Belastung in Krafrichtung +/-	3.000 N
Langzeitige maximale zulässige Belastung in Krafrichtung +/-	1.400 N
Produktgewicht	119 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gelenk	PA-verstärkt
Werkstoff Kugelzapfen	hochlegierter Stahl
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung