

# Führungssachse FDG-63- -ZR-RF

Teilenummer: 538793

FESTO



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Baugröße	63
Hub	1 ... 5.000 mm
Hubreserve	244 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Rollenführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Max. Beschleunigung	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. Geschwindigkeit	$\leq 10 \text{ m/s}$
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Flächenmomente 2. Grades Ix	16.640E+03 mm <sup>4</sup>
Flächenmomente 2. Grades Iy	5.997E+03 mm <sup>4</sup>
Max. Kraft Fy	600 N
Max. Kraft Fz	600 N
Max. Moment Mx	65 Nm
Verschiebekraft	5 ... 30 N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	138,4 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Abdeckkappe	PA
Werkstoff Führungsschiene	Stahl
Werkstoff Führungselement	Stahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert