


Nahrungsschalter

SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

Teilenummer: 538990

FESTO

elektrisch, mit Reed-Kontakt, fur Antriebe mit Sensornut 8, ohne Befestigungsbausatz, mit Kabel, warmfeste Ausfuhrung.
Separates Befestigungselement SMB-8E (TNR. 178230) notwendig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsspannungsbereich DC	5 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	5 ... 250 V
Schaltausgang	kontaktbehafet bipolar
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Ausgangsstrom	120 mA
Kabellange	2,5 m
Elektrischer Anschluss	2-adrig Kabel
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	4
Bauform	fur T-Nut
Kurzschlussfestigkeit	nein
Messprinzip	magnetisch Reed
Verpolungsschutz	nein
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Ausschaltzeit	$\leq 0,1$ ms
Einschaltzeit	$\leq 0,5$ ms
Max. Schaltleistung AC	10 VA
Max. Schaltleistung DC	10 W
Reststrom	0 mA
Spannungsfall	4 V
berlastfestigkeit	nicht vorhanden
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 ... 120 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 120 °C
Anziehdrehmoment	0,5 Nm
Produktgewicht	44,3 g
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Abgangsrichtung Anschlu	quer
Befestigungsart	mit Zubehor von oben in Nut einsetzbar
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehause	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-O