

Robustschlauch PAN-R-8X1,5-SI

Teilenummer: 541676

FESTO

außenkalibriert, für hohe Drücke bis 20 bar, thermisch und mechanisch hoch belastbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	8 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	29 mm
Innen-Durchmesser	5 mm
Min. Biegeradius	20 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 3,5 MPa -0,95 ... 35 bar -13,775 ... 507,5 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,0316 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 62 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A