


Verbindungsleitung NEBV-C1W3P-F-0.5-M12G5

Teilenummer: 542131

FESTO

vorkonfektioniert, für MEBH Ventile.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Standard
Schaltstellungsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 70 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,6 Nm bei M12x1 0,4 Nm bei M2,5
Min. Kabel-Biegeradius	59 mm
Produktgewicht	55 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 4-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gerade, M12x1, 5-polig, A-codiert
Kabelaufbau	3 x 0,75 mm ²
Kabeldurchmesser	5,9 mm
Kabellänge	0,5 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5 mit Gewindestecker
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Schrauben	Stahl Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Steckkontakte	Dose verzinkt Kupfer-Legierung Stecker vergoldet