

Axialbausatz EAMM-A-D32-32B

Teilenummer: 543149

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,6 Nm
Produktgewicht	150 g
Schnittstellencode Aktuator	D32A D32C
Schnittstellencode Motor In	32B
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform