

Verbindungsstück KVI-CP-3-SSD

Teilenummer: 543252

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Befestigungsart	mit Außengewinde
Produktgewicht	48 g
Elektrischer Anschluss	5-polig Dose Dose gerade / Stecker gerade M9 Stecker
Betriebsspannungsbereich DC	60 V
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Einbaulage	beliebig