

Kupplung EAMC-30-32-8-8

Teilenummer: 543422

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	8 mm
Baugröße	30
Nennlänge	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	5,87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	48 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform