


# Bediengerät FED-700

Teilenummer: 543442  
Auslaufprodukt

FESTO

Anzeige und Bediengerät mit LCD-Grafikdisplay für den Anschluss an SPS-Systeme, mit 1 Funktionstaste.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbautiefe	71 mm
Höhe	187 mm
Länge	232 mm
Max. Panelfrontstärke	5 mm
Anwenderspeicher	32 Mbyte
Anzahl Anwender LEDs	1
Anzahl Funktionstasten	1
Echtzeituhr	ja
Ereignislisten	1.024
Rezeptspeicher	32 kByte
Alarmer	1.024
Abweichung Echtzeituhr	130 s / Monat
Anzahl Farben	64 k
Anzahl System LEDs	4
Anzeige	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	7,5"
Back-up Batterie	3 V / 270 mA Lithium
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Display-Auflösung	VGA, 640x480 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	1,1 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	0 ... 45 °C
Zulassung	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produktgewicht	1.600 g
AUX-Schnittstelle	Sub-D 9-polig Dose
Druckerschnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Dose
PC-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Dose

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Programmierschnittstelle	9,6 - 38,4 kBd
SPS-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Stecker
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernetschnittstelle optisch 10 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Programmiersoftware	FED Designer 6.06 oder höher