

Anschlussblock CPE10-PRS-1/4-9

Teilenummer: 543828

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|--|
| Rastermaß | 16 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 9 |
| Max. Anzahl der Druckzonen | 2 |
| Berstdruck | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Betriebsdruck | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 1.2 Nm |
| Produktgewicht | 467 g |
| Befestigungsart Anschlussblock | mit Durchgangsbohrung |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |