

Adapter NPFA-A-P18-G14-F

Teilenummer: 545922

FESTO

für Magnetventil VUVB.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | 0,9 ... 8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 20 g |
| Werkstoffinformation Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoffinformation Blindstopfen | PA-verstärkt |
| Werkstoffinformation O-Ring | NBR |
| Werkstoffinformation Trennelement | Stahl |