

Sollwertmodul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Teilenummer: 546224

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeige aktiver Sollwert	LED gelb
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED grün
Betriebsspannungsbereich DC	20 V...30 V
Eingangswiderstand externer Sollwerteingang	typ. 100 kOhm
Eingangswiderstand Sollwerteingang	3 kOhm
einstellbare Ausgangsspannung	0 V...10 V
Leistungsaufnahme bei 24 VDC	1.5 W
Max. Ausgangsstrom	27 mA
Restwelligkeit	10 %
Spannung externer Sollwerteingang	0 V...10 V
Versorgungsspannung Sollwerteinstellung	10 V...10.6 V
Versorgungsstrom Sollwerteinstellung	6 mA...6.36 mA
Potentiometer externer Sollwerteingang	2.5 kOhm...10 kOhm
Zulassung	C-Tick
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	80 g
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	mit Hutschiene