

Grundventil LFMB-D-MINI-A-U



Teilenummer: 546442

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone
1 µm, mit Metallschutzkorb.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen
des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baureihe | D |
| Baugröße | Mini |
| Konstruktiver Aufbau | Faserfilter |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Betriebsdruck | 21 ... 180 Psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inerte Gase |
| Filterwirkungsgrad | 99,99 % |
| Max. Kondensatmenge | 0,748 oz(l) |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | 33,8 ... 140 °F |
| Umgebungstemperatur | 14 ... 140 °F |
| Lagertemperatur | 14 ... 140 °F |
| Restölgehalt | 0,0000135 oz/yd ³ |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise: |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Schale | PC |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Produktgewicht | 8,75 oz |