


Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-07-H

Teilenummer: 547695

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite Lavalldüse	0.7 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Standard hoher Unterdruck
Betriebsdruck	1 bar...8 bar
Betriebsdruck für max. Vakuum	4.4 bar
Max. Vakuum	92 %
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	16.2 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	1.67 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	0 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	1.65 g
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung