

Spiral-Kunststoffschlauch PAS-6I-8E-5

Teilenummer: 548145
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	5 m
Außen-Durchmesser	8 mm
Blocklänge	0,385 m
Innen-Durchmesser	6 mm
Wickeldurchmesser	50 mm
Windungszahl	45
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 17,5 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht	205 g
Farbe	blau
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	PA