


Steckdose MSSD-N

Teilenummer: 550067

★ Kernprogramm

für Magnetspulen MD-2/2-... und MH-2/2-...

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 175301-803
Kabelabgang	gewinkelt
Produktgewicht	30 g
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 24 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	16 A
Kabelverschraubung	M20x1,5
Kabeldurchmesser	8 ... 10 mm
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtungen	VMQ