


# Axialbausatz EAMM-A-G19-57A

Teilenummer: 550928

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	200 g
Schnittstellencode Aktuator	G19
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoffhinweis	RoHS konform