

Axialbausatz EAMM-A-E48-55A

Teilenummer: 550969

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	8,5 Nm
Produktgewicht	530 g
Schnittstellencode Aktuator	E48A
Schnittstellencode Motor In	55A
Werkstoffhinweis	RoHS konform