


Axialbausatz EAMM-A-E72-80G

Teilenummer: 550976

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	3.190 g
Schnittstellencode Aktuator	E72
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoffhinweis	RoHS konform