


Axialbausatz EAMM-A-D60-100A

Teilenummer: 550983

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|-----------------------------|----------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 17 Nm |
| Produktgewicht | 1170 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D60A D60B D60C |
| Schnittstellencode Motor In | 100A |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |