

Kunststoffschlauch PEN-12X1,75-BL

Teilenummer: 551460

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Außen-Ø | 12 mm |
| durchflussrelevanter Biegeradius | 58 mm |
| Innen-Ø | 8.4 mm |
| Min. Biegeradius | 33 mm |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Reinraumklasse | Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1 |
| Umgebungstemperatur | -30 °C...60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0.05423 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm |
| Farbe | blau |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | PE |