

Kabel NESC-C-D1-15-C1

Teilenummer: 552106
Auslaufprodukt

für Bediengerät CDSA.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Kabellänge	15 m
Kabelschnittstelle	Stecker Coninvers 17-polig RJ45 Buchsenleiste 11-polig
Befestigungsart	mit Kabeltülle einseitig
Farbe Kabelmantel	rot
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)