

# Rundzylinder DGS-25- -S6

Teilenummer: 552392  
Auslaufprodukt

FESTO


Ausführungen ohne Endlagendämpfung.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Brasilien erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Beispielhafte Darstellung



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	1 ... 500 mm
Kolben-Durchmesser	25 mm
Dämpfung	keine Dämpfung
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange
Positionserkennung	ohne
Varianten	Warmfeste Dichtungen max.120°C
Betriebsdruck	1 ... 12 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-20 ... 120 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	247 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	247 N
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffinformation Deckel	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Dichtungen	FPM
Werkstoffinformation Kolbenstange	Vergütungsstahl
Werkstoffinformation Zylinderrohr	hochlegierter Stahl