

# Lichtleiter SOOC-DS-P-M3-1-R10

Teilenummer: 552804  
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,05 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite	12 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M3
Lichtleiterlänge	1 m
Min. Biegeradius	10 mm
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Außen-Durchmesser	1,25 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III