

Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S426-475

Teilenummer: 553307

FESTO

für Normzylinder nach ISO 15552.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	46 mm
Baugröße	40
Hubbereich	426 ... 475 mm
Kolbenstangenverlängerung	130 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalgbausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	144 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Faltenbalg	NBR
Werkstoff Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei