

Faltenbalgbausatz DADB-S1-63-S351-375

Teilenummer: 553513

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|---|
| Außen-Ø | 57 mm |
| Baugröße | 63 |
| Hubbereich | 351 mm...375 mm |
| Kolbenstangenverlängerung | 106 mm |
| Bauform | rund |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Faltenbalg Bausatz mit gefasster Abluft |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Medienbeständigkeit | Stäube Späne Öle Fette Benzine |
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...80 °C |
| Produktgewicht | 151 g |
| Befestigungsart | mit Gewindestift mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Adaptionsteile | PA-verstärkt |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Faltenbalg | NBR |
| Werkstoff Gewindestifte | hochlegierter Stahl rostfrei |