

Adsorptionstrockner PDAD-22-N3/8



Teilenummer: 553759
Auslaufprodukt

FESTO

für trockene und saubere Druckluft.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	waagrecht senkrecht
Konstruktiver Aufbau	kaltregenerierender Adsorptionstrockner
Eingangsdruck 1	4 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Drucktaupunkt	-40 °C
Drucktaupunkt bei reduziertem Durchfluss	-70 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [2:2:2] bei -40°C Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [2:1:2] bei -70°C
Mediumstemperatur	2 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 50 °C
Produktgewicht	16.500 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	NPT3/8-18
Pneumatischer Anschluss 2	NPT3/8-18
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung