

Kunststoffschlauch PAN-6X1-SI-500

Teilenummer: 553889

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Außen-Ø | 6 mm |
| durchflussrelevanter Biegeradius | 32 mm |
| Innen-Ø | 4 mm |
| Min. Biegeradius | 14 mm |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi |
| Zulassung | TÜV |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -30 °C...80 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0.016 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm |
| Farbe | silber |
| Shore-Härte | D 55 +/-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-A |