

Kupplung EAMD-56-46-24-23X27

Teilenummer: 558005

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	24 mm
Aufnahmedurchmesser 2	23 mm
Baugröße	56
Nennlänge	46.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	151 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	409 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform