

# Kunststoffschlauch PLN-10X1,5-BL

Teilenummer: 558208

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	10 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	57 mm
Innen-Ø	7 mm
Min. Biegeradius	22 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] Wasser (flüssig, eisfrei)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 °C...80 °C
Produktgewicht nach Länge	0.0375 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm
Farbe	blau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE