


Kupplung EAMC-42-66-11-12

Teilenummer: 558313

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Aufnahmedurchmesser 2	12 mm
Baugröße	42
Nennlänge	66 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	45,5 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	166 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform