

# Y-Steckverbindung NPQM-Y-Q10-Q8-P10

Teilenummer: 558805

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                                   | Wert  |
|--|---|
| Baugröße                                   | Standard  |
| Nennweite                                  | 7.5 mm  |
| Bauform                                    | Y-Form  |
| Gebindegröße                               | 10  |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Umgebungstemperatur                        | -20 °C...70 °C  |
| Produktgewicht                             | 78.1 g  |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Schlauch Außen-Ø 10 mm  |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 8 mm   |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform  |
| Werkstoff Gehäuse                          | Messing, vernickelt   |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR   |