

# Anschlussplatte VMPAL-AP-14-QS1/4"-1

Teilenummer: 561007

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert   |
|--|--|
| Breite                                 | 14,9 mm  |
| Länge                                  | 107,3 mm   |
| Rastermaß                              | 14,9 mm  |
| Ventilgröße                            | 14 mm  |
| Max. Anzahl der Ventilplätze           | 1  |
| Strömungsrichtung                      | reversibel   |
| Ventilinselaufbau                      | Ventilgrößen mischbar                                      |
| Max. Anzahl Ventilspulen               | 1  |
| Betriebsdruck Mpa                      | -0,09 ... 1 MPa  |
| Betriebsdruck                          | -0,9 ... 10 bar  |
| Steuerdruck MPa                        | 0,3 ... 0,8 MPa  |
| Steuerdruck                            | 3 ... 8 bar  |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Umgebungstemperatur                    | -5 ... 50 °C   |
| Produktgewicht                         | 51,05 g  |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 1/4"                         |
| Pneumatischer Anschluss 4              | für Schlauch Außendurchmesser 1/4"                         |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform   |
| Werkstoff Anschlussplatte              | PA-verstärkt   |