

Anschlussplatte VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2

Teilenummer: 561098

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Breite | 59.6 mm |
| Länge | 107.3 mm |
| Rastermaß | 14.9 mm |
| Ventilgröße | 14 mm |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 4 |
| Strömungsrichtung | reversibel |
| Ventilinselaufbau | Ventilgrößen mischbar |
| Maximale Anzahl Ventilsolen | 8 |
| Betriebsdruck | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Steuerdruck | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 130.8 g |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 5/16" " |
| Pneumatischer Anschluss 4 | für Schlauch Außen-Ø 5/16" " |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | PA-verstärkt |