

Kunststoffschlauch PUN-V0-12X2-WS-C

Teilenummer: 561717

FESTO



Datenblatt

| Merkmals | Wert |
|--|--|
| Außen-Ø | 12 mm |
| durchflussrelevanter Biegeradius | 55 mm |
| Innen-Ø | 8 mm |
| Min. Biegeradius | 19 mm |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei) |
| Brandprüfung Werkstoff | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -35 °C...60 °C |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur | druckloser Einsatz bis 90 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0.08 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm |
| Farbe | weiß |
| Hinweis zur Farbe | wegen Flammschutz Abweichung zur Standardfarbe |
| Shore-Härte | D 54 +/-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |