

Steuerblock CPX-CM-HPP

Teilenummer: 562214

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	140 g
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schutzart	IP65 IP67
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Netzausfallüberbrückung	10 ms
Gesamtanzahl Achsen	4
Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Control-Interface	CAN-Bus
Feldbus-Schnittstelle	1x Dose M9, 5-polig
Gerätespezifische Diagnose	Kanal- und modulatorientierte Diagnose Unterspannung/Kurzschluss Module Diagnose-Speicher
Konfigurations-Unterstützung	MMI-Handbediengerät
Parametrierung	Forcen von Kanälen Systemparameter
Baudrate	1 Mbit/s
Betriebsspannungsbereich DC	18 V...30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Protokoll	FHPP
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Typ. 80 mA
Maximale Adressvolumen Ausgänge	32 byte
Maximale Adressvolumen Eingänge	32 byte
LED-Anzeige produktspezifisch	Error PL: Lastversorgung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt PC