

Manometer PAGN-26-145P-P10

Teilenummer: 563732

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 10 bar
Anzeigebereich	0 ... 145 psi
Nenngröße Manometer	26
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43
Mediumtemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	Cartridge 10 mm
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	15 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Skala	Doppelskala bar (innen) psi (außen)