

# Blindstopfen QBC-5/16H-U

Teilenummer: 564787

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert   |
|--|--|
| Baugröße                                   | Standard   |
| Einbaulage                                 | beliebig   |
| Bauform                                    | Blindstopfen   |
| Gebindegröße                               | 10   |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0,095 ... 1 MPa<br>0,95 ... 10 bar<br>13,775 ... 145 psi |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]                    |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                     |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-Zone III                                       |
| Umgebungstemperatur                        | 0 ... 60 °C  |
| Produktgewicht                             | 0,035 oz   |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Steckhülse Durchmesser 5/16"                             |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit             | 32 ... 140 °F  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform   |