

# Wasserabscheider MS6-LWS-3/8-U-V

Teilenummer: 564869

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Baugröße                           | 6   |
| Baureihe                           | MS  |
| Einbaulage                         | senkrecht +/- 5°                                      |
| Kondensatablass                    | vollautomatisch                                       |
| Konstruktiver Aufbau               | Zentrifugalabscheider                                 |
| Max. Kondensatmenge                | 38 ml   |
| Schalenschutz                      | integriert als Metallschale                           |
| Kondensatabscheidegrad             | 99 %  |
| Betriebsdruck                      | 2 bar...12 bar  |
| Normalnenndurchfluss               | 3500 l/min  |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                    |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                 |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:4]                |
| Mediumstemperatur                  | -10 °C...60 °C  |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...60 °C  |
| Produktgewicht                     | 820 g   |
| Befestigungsart                    | wahlweise:<br>Leitungseinbau<br>mit Zubehör           |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G3/8  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G3/8  |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform  |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR   |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss                                   |
| Werkstoff Schale                   | Aluminium-Knetlegierung                               |
| Werkstoff Sichtscheibe             | PA  |