

T-Steckverschraubung CRQST-3/8-3/8-U

Teilenummer: 565339

FESTO



Datenblatt

Merkmals	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,335 in
Einbaulage	beliebig
Bauform	T-Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...150 °C
Max. Anziehdrehmoment	13,3 ft-lbf
Produktgewicht	1885 oz
Verwendbare Leitungen	PFAN
Befestigungsart	Außensechskant 45/64
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 3/8 NPTF
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 3/8" "
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei