

# Kunststoffschlauch PEN-3/16-SW-150-CB

Teilenummer: 569882

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Aussen-Ø Inch	3/16
durchflussrelevanter Biegeradius	0,075 Fuß
Min. Biegeradius	0,039 Fuß
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Energiekettentauglichkeit: > 5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-22 °F...140 °F
Produktgewicht nach Länge	oz/ft
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 3/16"
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE