

Kunststoffschlauch PLN-3/16-SW-150-CB

Teilenummer: 569906

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	3/16
Durchflussrelevanter Biegeradius	0,095 Fuß
Min. Biegeradius	0,036 Fuß
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 ... 203 Psi
Zertifikat ausstellende Stelle	TZW
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Umgebungstemperatur	-22 ... 176 °F
Zulassung	Trinkwasser KTW-A Trinkwasser W 270
Produktgewicht nach Länge	0,107 oz/ft
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	PE