

Kunststoffschlauch PLN-3/8-SW-150-CB

Teilenummer: 569909

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	3/8
Durchflussrelevanter Biegeradius	0,187 ft
Min. Biegeradius	0,115 ft
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 ... 203 Psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-22 ... 176 °F
Produktgewicht nach Länge	0,403 oz/ft
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 3/8"
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE