

# Elektrik-Anschlussplatte CAPC-F1-E-M12

Teilenummer: 570042

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Feldbus-Schnittstelle	2x M12 Buchse 5-polig
Betriebsspannungsbereich DC	18 V...30 V
Max. Stromversorgung	4 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	85 g
Kabellänge	20 m
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA