

# Kunststoffschlauch PAN-MF-8X1-SW

Teilenummer: 570359

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	8 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	50 mm
Innen-Ø	6 mm
Min. Biegeradius	35 mm
Entspricht Norm	DIN 73378-PA12-PHL
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralöl
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-60 °C...100 °C
Produktgewicht nach Länge	0.022 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 8 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 65 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PA12-P