


Steckverbinder QS-F-14

Teilenummer: 570432

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	13 mm
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	73 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-14
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse QS-14
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing verchromt und vernickelt
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	FPM