


Schalldämpfer U-1-B-NPT

Teilenummer: 571280

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Durchfluss gegen Atmosphäre	15102 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Produktgewicht	233 g
Pneumatischer Anschluss	1 NPT
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium