


Bediengerät FED-770

Teilenummer: 573905

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbautiefe	45 mm
Höhe	147 mm
Länge	187 mm
Max. Panelfrontstärke	4 mm
Anwenderspeicher	64 Mbyte
Anzahl Anwender LEDs	1
Echtzeituhr	ja
Ereignislisten	1.024
Rezeptspeicher	32 Kilobyte
Alarme	1.024
Abweichung Echtzeituhr	130 s / Monat
Anzahl Farben	64 k
Anzahl System LEDs	4
Anzeige	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	7"
Back-up Batterie	Li-Batterie, wiederaufladbar
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Display-Auflösung	WVGA, 800x480 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	0,6 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Produktgewicht	1.000 g
AUX-Schnittstelle	Sub-D 9-polig Dose
Druckerschnittstelle	RS232 Sub-D Dose 9-polig
PC-Schnittstelle	RS232 Sub-D Dose 9-polig
Programmierschnittstelle	9,6 - 38,4 kBd
SPS-Schnittstelle	9-polig RS232 RS485 Stecker

Merkmal	Wert
	Sub-D
USB-Schnittstelle	ja
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Programmiersoftware	FED Designer 6.10 oder höher